

特材代碼： CGS01BH115A7

中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組

英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001447 號

產品型號：

自 114 年 3 月 1 日生效，擴增產品型號如下：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
98040251	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	J 彎 0.035"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98050252	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98050253	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98060252	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98060253	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98070251	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98080250	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98090250	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98100250	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98110250	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98120250	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98130250	13F	25	4.52	4.86	31	4.45	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98140250	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98160250	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
98180250	18F	25	6.17	6.73	31	6.10	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98200250	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P

特材代碼： CGS01BH115A7

中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組

英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001447 號

產品型號：

以下為 114 年 2 月 28 日以前收載之歷史資料：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860402502	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860502502	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869502502	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860602502	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869602502	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860702502	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860402505	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860502506	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869502506	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860602506	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869602506	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860702506	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860802506	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860902506	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861002506	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861102506	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861202506	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861302506	13F	25	4.52	4.98	31	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861402506	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861602506	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861802506	18F	25	6.17	6.73	31	6.10	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
862002506	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860402508	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860502508	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869502508	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860602508	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869602508	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860702508	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860402511	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860502512	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869502512	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860602512	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869602512	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860702512	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860802512	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860902512	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861002512	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861102512	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861202512	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861302512	13F	25	4.52	4.98	31	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861402512	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861602512	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861802512	18F	25	6.17	6.73	31	6.10	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862002512	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861003014	10F	30	3.52	3.93	39	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861103014	11F	30	3.83	4.24	39	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861203014	12F	30	4.16	4.62	39	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861303014	13F	30	4.52	4.98	39	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861403014	14F	30	4.83	5.33	39	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861603014	16F	30	5.51	6.01	39	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861803014	18F	30	6.17	6.73	39	6.10	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862003014	20F	30	6.83	7.44	39	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860402552	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860502552	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869502552	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860602552	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869602552	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860702552	7F	25	2.51	2.82	31	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860402555	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860502556	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
869502556	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860602556	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
869602556	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860702556	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860802556	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860902556	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861002556	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861102556	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861202556	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861302556	13F	25	4.52	4.86	31	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861402556	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861602556	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861802556	18F	25	6.17	6.73	31	6.10	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
862002556	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860402558	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860502558	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869502558	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860602558	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869602558	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860702558	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860402561	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860502562	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
869502562	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860602562	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
869602562	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860702562	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860802562	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860902562	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861002562	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861102562	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861202562	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861302562	13F	25	4.52	4.86	31	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861402562	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
861602562	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861802562	18F	25	6.17	6.73	31	6.10	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
862002562	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860402568	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860502568	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869502568	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860602568	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869602568	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860702568	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860402570	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
860502570	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
869502570	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
860602570	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
869602570	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
860702570	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
860603071	6F	30	2.18	2.49	37	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
869603071	6.5F	30	2.31	2.62	37	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860703071	7F	30	2.51	2.87	37	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860803071	8F	30	2.95	3.31	37	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860903071	9F	30	3.21	3.62	39	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
861003071	10F	30	3.52	3.93	39	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861103071	11F	30	3.83	4.24	39	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861203071	12F	30	4.16	4.62	39	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861303071	13F	30	4.52	4.86	39	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861403071	14F	30	4.83	5.33	39	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861603071	16F	30	5.51	6.01	39	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861803071	18F	30	6.17	6.73	39	6.10	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
862003071	20F	30	6.83	7.44	39	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—